



Merkmale:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit Teflonkolben
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

Technische Daten:

- Modell: Vento Silent 6
- Kesselgröße: 6 l
- Kesseldruck: 8 bar
- Ansaugleistung: 110 l/min.
- Liefermenge: 90 l/min.
- Drehzahl: 1440 U/min.
- Schalldruckpegel: 85 L_{WA} / 68 dB
- Motor: 0,7 KW / 1 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 530 x 210 x 540 mm
- Gewicht: 15 kg



Merkmale:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit Teflonkolben
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

Technische Daten:

- Modell: Vento Silent 6
- Kesselgröße: 6 l
- Kesseldruck: 8 bar
- Ansaugleistung: 110 l/min.
- Liefermenge: 90 l/min.
- Drehzahl: 1440 U/min.
- Schalldruckpegel: 85 L_{WA} / 68 dB
- Motor: 0,7 KW / 1 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 530 x 210 x 540 mm
- Gewicht: 15 kg