



Steckdosen-Funkgong-Set MISTRAL 400M

Artikelnummer	43310
Typ	MISTRAL 400M
Gewicht	0.19kg
Länge	45mm
Breite	60mm
Höhe	126mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 400M im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 400 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang), extern:
6 – 12 V DC

Abmessungen Empfänger

126 x 60 x 45 mm

Blitzlicht

LED

Lautstärke

Max. 80 dB(A) einstellbar

Schutzart Sender

IP54

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Rufunterscheidung

12-fach

Frequenz

868,35 MHz

Spannungsversorgung Empfänger

230V Euro-Stecker

Anzahl Melodien

16 Melodien

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender

12

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Farbe

Weiß

Weitere Bilder

