


客户料号: R639	版次	详细描述	变更日期	变更编号	变更者
产品图号: MWH08027BK	A/1	增加年轮	2013/3/9		
客户确认:					



技术要求:

- 1: 测试耐压: 外高压4200V/S 内高压2500V/S 漏电流0.5mA
- 2: 绝缘阻抗100兆欧.
- 3: 导通须100% OK.
- 4: 线材勿有脏污现象.
- 5: 产品要求符合 (ROHS) 指令.

8	2X4U管*3	DF2U403LT-0	3	EA
7	品字尾内架	JB5013001-W	1	EA
6	品字尾插座C13 (XR-501) COLOR: 黑色 PVC 55P	BC7055PBK0012	0.0245	Kg
5	国标内架	JB001D30020	1	EA
4	10A国标长插片 (1.5x6.3x32.5)	DA002002DT-1	1	EA
3	国标插片 (1.5x6.3x28.5)	DA002004DT-1	2	EA
2	国标插头 (XR-001) 10A 250V~ 55P PVC 黑色	BC7055PBK0012	0.04	Kg
1	53 (RVV) 3X1.0mm <sup>2</sup> , COLOR: 黑色, 裁线长: L=1970mm.	CC53R3100A00101	1.970	M
NO.	DESCRIPTION		QTY	UNIT

**HAWA**  
Hans Wagner GmbH

DESCRIPTION	AC POWER CABLE	DRAW NO.	XR-0672196	UNIT	M M
PARTS NO		SCALE	NONE	DATE	01/08/2012
APPROVED		CHECKED		DRAWING	