

Artikelnummer:

DIO-TL25-SP-F-N

25 cm Lichtleisten Starterset, Lichtfarbe warm weiss

bestehend aus Lichtleiste, Netzteil und 210cm Verlängerung





Technische Daten Lichtleiste

Anzahl SMDs	45
Abdeckung	matt
Farbe	warm weiss
Farbton in Kelvin	3000
CRI	>80
Stromverbrauch in Watt	3,5
Spannung in Volt	12
Spannungsbereich in Volt	10-14
Lichtleistung in Lumen	200
Abstrahlwinkel	140°
Lebensdauer in Std.	30.000
Schaltzyklen	>20.000
Einschaltverzögerung	keine (<1Sek.)
Abmessungen L/B/H in mm	250x20x14,5
Hohlsteckeranschluss	3,5x1,35mm
Kaskadierbar bis x Leisten	4
Touch switch Schalter	Х
Farbkonsistenz	>7
Energieeffizienzklasse	A+
Gewicht ohne Zubehör in Gramm	57

Technische Daten Netzteil

Тур	Steckernetzteil
Ausgangsleistung	36 Watt
Ausgangsspannung	12 Volt DC
Ausgangsstrom	3A
Leerlaufstrom	0,005A
Eingangsspannung	95-265 Volt AV
Anschluss	3,5mm Hohlstecker
Maße Gehäuse	L/B/H 109x50x33mm
Gesamtlänge inkls.Kabel	248cm

Technische Daten Verlängerung

Anschluss	3,5mm Winkel –Hohlstecker, 3,5mm Kupplung
Gesamtlänge	210cm
Farbe	silber transparent

EAN Nummer: 4260287565944

whcp wolfgang hartmann consumer products GmbH Lise-Meitner-Str.13a 40764 Langenfeld





