

Artikelnummer:

**DIO-TL25-SP-F-W**

**25 cm Lichtleisten Starterset, Lichtfarbe kalt weiss**  
bestehend aus Lichtleiste, Netzteil und 210cm Verlängerung



**Technische Daten Lichtleiste**

Anzahl SMDs	45
Abdeckung	matt
Farbe	kalt weiss
Farbton in Kelvin	6000
CRI	>80
Stromverbrauch in Watt	3,5
Spannung in Volt	12
Spannungsbereich in Volt	10-14
Lichtleistung in Lumen	240
Abstrahlwinkel	140°
Lebensdauer in Std.	30.000
Schaltzyklen	>20.000
Einschaltverzögerung	keine (<1Sek.)
Abmessungen L/B/H in mm	250x20x14,5
Hohlsteckeranschluss	3,5x1,35mm
Kaskadierbar bis x Leisten	4
Touch switch Schalter	x
Farbkonsistenz	>7
Energieeffizienzklasse	A+
Gewicht ohne Zubehör in Gramm	57

**Technische Daten Netzteil**

Typ	Steckernetzteil
Ausgangsleistung	36 Watt
Ausgangsspannung	12 Volt DC
Ausgangsstrom	3A
Leerlaufstrom	0,005A
Eingangsspannung	95-265 Volt AV
Anschluss	3,5mm Hohlstecker
Maße Gehäuse	L/B/H 109x50x33mm
Gesamtlänge inkl. Kabel	248cm

**Technische Daten Verlängerung**

Anschluss	3,5mm Winkel –Hohlstecker, 3,5mm Kupplung
Gesamtlänge	210cm
Farbe	silber transparent

EAN Nummer:

**4260287565951**