

Artikelnummer:
DIO-TL60-SP-F-N

60 cm Lichtleisten Starterset, Lichtfarbe warm weiss
bestehend aus Lichtleiste, Netzteil und 210cm Verlängerung



Technische Daten Lichtleiste

Anzahl SMDs	123
Abdeckung	matt
Farbe	warm weiss
Farbton in Kelvin	3000
CRI	>80
Stromverbrauch in Watt	10
Spannung in Volt	12
Spannungsbereich in Volt	10-14
Lichtleistung in Lumen	600
Abstrahlwinkel	140°
Lebensdauer in Std.	30.000
Schaltzyklen	>20.000
Einschaltverzögerung	keine (<1Sek.)
Abmessungen L/B/H in mm	600x20x14,5
Hohlsteckeranschluss	3,5x1,35mm
Kaskadierbar bis x Leisten	4
Touch switch Schalter	x
Farbkonsistenz	>7
Energieeffizienzklasse	A
Gewicht ohne Zubehör in Gramm	122

Technische Daten Netzteil

Typ	Steckernetzteil
Ausgangsleistung	36 Watt
Ausgangsspannung	12 Volt DC
Ausgangsstrom	3A
Leerlaufstrom	0,005A
Eingangsspannung	95-265 Volt AV
Anschluss	3,5mm Hohlstecker
Maße Gehäuse	L/B/H 109x50x33mm
Gesamtlänge inkl. Kabel	248cm

Technische Daten Verlängerung

Anschluss	3,5mm Winkel-Hohlstecker, 3,5mm Kupplung
Gesamtlänge	210cm
Farbe	silber transparent

EAN Nummer:

4260287565968

whcp wolfgang hartmann consumer products GmbH
Lise-Meitner-Str.13a
40764 Langenfeld

