

## Hülsenpasseinsatz - H 6 A - 0913139

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 6 A, Farbe: grün

Abbildung zeigt die Variante für 10 Ampere

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>GTIN</b>	4017918008239

### Technische Daten

#### Allgemein

<b>Farbe</b>	grün
--------------	------

#### Allgemein

<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	6 A
--------------------------------	-----

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141199
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141199
<b>eCl@ss 5.0</b>	27141116
<b>eCl@ss 5.1</b>	27141116
<b>eCl@ss 6.0</b>	27141116
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141116
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141116

#### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000899
<b>ETIM 3.0</b>	EC000899
<b>ETIM 4.0</b>	EC000899
<b>ETIM 5.0</b>	EC000899

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211813
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410

# Hülsenpasseinsatz - H 6 A - 0913139

## Klassifikationen

### UNSPSC

<b>UNSPSC 11</b>	39121412
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121412
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121412

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>