

all empty ABS 36/31-3



Bestellzeichen: ABS 36/31-3
Artikelnummer: 7585020
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074056801
E-Nummer:
 Finland: 3438246
 Dänemark: 8212016787
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		390	316	167	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:		15.4	12.4	6.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:		Rauchgrau			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Dichtungsmaterial:		EPDM und Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			Gost R
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
MP 36/31		Montageplatte			
FP 36/31		Frontplatte			

CARDMASTER 383x316x134-167

