



Beispiel

Bestellzeichen: PC 3828 13 T
Artikelnummer: 5330063
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074005557
E-Nummer:
 Finland: 3423817
 Italien: 7402050
 Schweden: 2539452
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		378	278	130	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		14.9	10.9	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
Materials:					
Material:		all empty			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		Klar transparent			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
					UL Canada
					Gost R
Zubehör:					
EKPVT		Montageplatte			
EKPXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 22		Tragschiene TS 35			
EKV 32		Tragschiene TS 35			
EKPZR		Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

