



**Bestellzeichen:** PC 1919 18 T  
**Artikelnummer:** 5330069  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074005410  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423803  
Italien: 7402015  
Schweden: 2539438  
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	188	188	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	7.4	7.4	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	Klar transparent Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			UL Canada
<b>Zubehör:</b>				Gost R
EKHVT	Montageplatte			
EKHXT	Montageplatte Pertinax			
EKV 12	Tragschiene TS 35			

