



Bestellzeichen: PC 2828 13 G
Artikelnummer: 5330362
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074005526
E-Nummer:
Finland: 3423713
Italien: 7401040
Schweden: 2539418
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		278	278	130	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		10.9	10.9	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
EKOVT		Montageplatte			
EKOXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 22		Tragschiene TS 35			
EKOZR		Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

SOLID 278x278x130-180

