



Beispiel

Bestellzeichen: PC 5628 13 G
Artikelnummer: 5330364
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074005601
E-Nummer:
Finland: 3423721
Italien: 7401060
Schweden: 2539426
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	558	278	130	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	22.0	10.9	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
EKTVT	Montageplatte			
EKXT	Montageplatte Pertinax			
EKV 22	Tragschiene TS 35			
EKV 50	Tragschiene TS 35			
EKTZR	Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

SOLID 558x278x130-180

