



Beispiel

Bestellzeichen: PC 5638 18 G
Artikelnummer: 5330365
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074005625
E-Nummer:
Finland: 3423723
Italien: 7401065
Schweden: 2539428
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		558	378	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		22.0	14.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/09
Materials:					
Material:		all empty			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
EKUVT		Montageplatte			
EKUXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 32		Tragschiene TS 35			
EKUZR		Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

