



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 1919 13 G
Artikelnummer: 5880359
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074039002
E-Nummer:
Finland: 3423751
Italien: 7410110
Schweden: 2539705
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		188	188	130	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.4	7.4	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		all empty			
Unterteilfarbe:		RAL 7035			
Deckelfarbe:		RAL 7035			
		Polyamid			
Deckelschraubenmaterial:					
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
EKHVT		Montageplatte			
EKHXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 12		Tragschiene TS 35			

Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:
Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

