



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 2828 18 G
Artikelnummer: 5880372
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074039071
E-Nummer:
Finland: 3423765
Italien: 7410145
Schweden: 2539719
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		278	278	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		10.9	10.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		all empty			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Fimko
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
EKOVT		Montageplatte			
EKOXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 22		Tragschiene TS 35			
EKOZR		Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

