



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 3828 18 G
Artikelnummer: 5880373
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074039095
E-Nummer:
Finland: 3423769
Italien: 7410155
Schweden: 2539723
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	378	278	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	14.9	10.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
EKPVT	Montageplatte			
EKPXT	Montageplatte Pertinax			
EKV 22	Tragschiene TS 35			
EKV 32	Tragschiene TS 35			
EKPZR	Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

