



Beispiel

Bestellzeichen: PC 100/125 HG
Artikelnummer: 6011304
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022066
E-Nummer:
Finland: 3420315
Dänemark: 8212022056
Italien: 7351035
Schweden: 2535518
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	80	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	3.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	TPE			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
MIV 100	Montageplatte			
MIN 5	Tragschiene TS 15			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 5	Tragschiene TS 35			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 100/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

