

all empty PC 125/60 HG



Bestellzeichen: PC 125/60 HG
Artikelnummer: 6011307
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022103
E-Nummer:
 Finland: 3420331
 Dänemark: 8212022098
 Italien: 7351055
 Schweden: 2535530
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	130	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	5.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelfarbe: Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe: Grau				Zertifikate:
Dichtungsmaterial: TPE				Germanischer Lloyd (GL) Underwriters Laboratories Det Norske Veritas Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 125	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 125/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

