



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/100 HG
Artikelnummer: 6011315
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022196
E-Nummer:
 Finland: 3420355
 Dänemark: 8212022182
 Italien: 7351100
 Schweden: 2535557
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:				Auswertung:
	Länge	Breite	Höhe	
mm:	180	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08 Elektrische Isolierung: Voll isoliert Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja UV Resistenz: UL 508 Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
inch:	7.1	5.1	3.9	
Materials:				
Material:	all empty			
Unterteilfarbe:	RAL 7035			
Deckelfarbe:	RAL 7035			
	Polyamid			
Deckelschraubenmaterial:				
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zertifikate:				
Germanischer Lloyd (GL)				
Underwriters Laboratories				
Det Norske Veritas				
Fimko				
Europe EN 62208: 2003				
UL Canada				
Gost R				
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

