



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 150/150 HG  
**Artikelnummer:** 6011317  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074052179  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435202  
Dänemark: 8212027611  
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	180	130	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	7.1	5.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Temperatur Bereich:</b>				Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			Det Norske Veritas
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			UL Canada
<b>Zubehör:</b>				Gost R
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

