



Beispiel

Bestellzeichen: PC 200/63 HG
Artikelnummer: 6011324
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074051912
E-Nummer:
Finland: 3435264
Dänemark: 8212022250
Schweden: 2535569
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	255	180	63
inch:	10.0	7.1	2.5

Materials:

Material: all empty
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

- MIV 200 Montageplatte
- MIN 15 Tragschiene TS 15
- MIN 20 Tragschiene TS 15
- MIV 15 Tragschiene TS 35
- MIV 20 Tragschiene TS 35
- FP A 200/180 Frontplatte
- HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
- FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
Det Norske Veritas
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

