



Beispiel

Bestellzeichen: PC 95/50 LT
Artikelnummer: 6012932
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
flaches Unterteil

EAN Code: 6418074054661
E-Nummer: 3421370
Finland: 3421370
Dänemark: 8212027718
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		100	100	50	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		3.9	3.9	2.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Schwarz			
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:					Europe EN 62208: 2003
MIV 95		Montageplatte			UL Canada
MIN 8		Tragschiene TS 15			Gost R
B-3		Tragschiene TS 35			
FP 22046		Wandbefestigungsglaschen			

