



Beispiel

Bestellzeichen: PC 200/125 XHG
Artikelnummer: 6013327
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074021939
E-Nummer:
 Finland: 3421685
 Dänemark: 8212022616
 Italien: 7351150
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	255	180	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	10.0	7.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
MIV 200	Montageplatte			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
MIV 20	Tragschiene TS 35			
FP A 200/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungsglaschen			

