



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 300/150 ZT  
**Artikelnummer:** 6017938  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** rauchgrau transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074061522  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435626  
 Dänemark: 8212027996  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	360	255	152	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	14.2	10.0	6.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X and 6
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 300	Montageplatte			
MIV 200	Montageplatte			
MIV 150	Montageplatte			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 30	Tragschiene TS 35			
MIV 20	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen			

