



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 125/60 HG
Artikelnummer: 6081307
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022868
E-Nummer:
Finland: 3420531
Dänemark: 8212023194
Italien: 7361055
Schweden: 2535730
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	130	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	5.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:	TPE			Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 125	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 125/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

