



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 125/125 HG  
**Artikelnummer:** 6081310  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022882  
**E-Nummer:**  
Finland: 3420535  
Dänemark: 8212023217  
Italien: 7361065  
Schweden: 2535736  
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	130	130	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	5.1	5.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			Fimko
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			Europe EN 62208: 2003
<b>Temperatur Bereich:</b>				Gost R
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 125	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 125/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

