



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 175/150 HG
Artikelnummer: 6081323
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074052353
E-Nummer:
 Finland: 3435226
 Dänemark: 8212023738
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		180	180	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.1	7.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
		Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:					Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:		TPE			Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:					Gost R
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
MIV 175		Montageplatte			
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 175/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

