



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 95/60 HG  
**Artikelnummer:** 6081331  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074054715  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3421380  
 Dänemark: 8212023987  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	100	100	60	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>inch:</b>	3.9	3.9	2.4	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Materials:</b>				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Material:</b>	all empty			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
	Polyamid			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			Fimko
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			Europe EN 62208: 2003
<b>Temperatur Bereich:</b>				Gost R
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 95	Montageplatte			
MIN 8	Tragschiene TS 15			
B-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

