

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - 2200899

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminium, Breite: 200 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356715836

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Aufbaugehäuse
Material Gehäuse	Aluminium
Farbe	aluminium

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------------	------------------

Maße

Breite	200 mm
---------------	--------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27182003
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000721
ETIM 5.0	EC000721

UNSPSC

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - 2200899

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

Maßzeichnung

