

# Gigaset C620

## Das clevere Familientelefon

- Direkt-Tasten für Baby-Phone, Anruflisten, Anrufschutz
- Besonders lange Sprech-/Standby-Zeit
- Höchste Sprachqualität HSP™
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display



## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 250 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

## Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display  
38 x 32 mm (B x H), 65.000 Farben, 128x160 Pixel, 6 Zeilen
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
  - Analog- oder Digitaluhr
  - 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)

- Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Direkt-Taste für Einstellungen zum Schutz vor unerwünschten Anrufen:
  - Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung oder „leise klingeln“, ausgenommen 15 VIP-Kontakte
  - „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
  - Sperrliste für 15 Rufnummern, wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

# Gigaset

Wherever you go.

- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

## Tastatur

- Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- 3 Direkt-Tasten für die Funktionen: Anrufschutz, Nachrichten-Liste und Baby-Phone
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

## SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Telefonbuch

## Weitere Funktionen

- Direkt-Taste für Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)

- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Konfiguration      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar)</li> <li>- Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar)</li> </ul> </li> <li>○ Vorteile mit Repeater 2.0: Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und beste Sprachqualität (HDSP™)</li> <li>○ Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410</li> </ul> |
| Anschluss          | a/b (analog)  |
| Einsatz            | Hauptanschluss / TK-Anlagen   |
| Standards          | DECT, GAP   |
| Mobilteil          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 530 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 26 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AA (NiMH 1300 mAh)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 8 - 10 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 155 x 49 x 30 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 140 g (inkl. Akku)</li> </ul>  |
| Basisstation       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 124 x 98 x 50 mm (L x B x H)</li> <li>○ Gewicht: ca. 100 g</li> <li>○ Basisstation geeignet für Wandmontage</li> </ul>  |
| Lieferumfang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Basisstation Gigaset C620</li> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset C620H</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 2 AA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Gürtelclip</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>   |
| Gerätefarbe        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schwarz</li> <li>○ Weiß</li> </ul>   |
| Datenblatt-Version | 07.03.2016  |