

## Elektronikgehäuse - EMG 50-H 7,5MM KLAR - 2947925

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung.  
Höhe: 7,5 mm, Breite: 50 mm

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4017918083038

### Technische Daten

#### Allgemein

<b>Gehäuseart</b>	Oberteil
<b>Material Gehäuse</b>	Polycarbonat, PC
<b>Farbe</b>	transparent

#### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

#### Maße

<b>Länge</b>	38 mm
<b>Bauhöhe</b>	7,5 mm
<b>Breite</b>	50 mm

#### Technische Daten

<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V2
<b>Polzahl</b>	18

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27180401
<b>eCl@ss 4.1</b>	27180401
<b>eCl@ss 5.0</b>	27180506
<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 6.0</b>	27180802
<b>eCl@ss 7.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182702

## Elektronikgehäuse - EMG 50-H 7,5MM KLAR - 2947925

### Klassifikationen

#### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001031
<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC001031
<b>ETIM 5.0</b>	EC000886

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261501
<b>UNSPSC 11</b>	31261501
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>