




EMV Gegenmuttern, metrisch



Material: Messing vernickelt
Ausstattung: - Zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
 - Erhöhte Vibrationsfestigkeit

Type	WISKA-No. Ni		 mm	 mm	E1 mm	TL mm
EMMU-EMV 12	10063210	100	M 12x1,5	15	16,5	4,7
EMMU-EMV 16	10063211	100	M 16x1,5	19	21	4,7
EMMU-EMV 20	10063212	100	M 20x1,5	24	27	4,7
EMMU-EMV 25	10063213	100	M 25x1,5	30	33,5	5,2
EMMU-EMV 32	10063214	100	M 32x1,5	36	40	5,7
EMMU-EMV 40	10063215	50	M 40x1,5	46	50	6,5
EMMU-EMV 50	10063216	50	M 50x1,5	60	65	7
EMMU-EMV 63	10063217	25	M 63x1,5	70	75	7
EMMU-EMV 75	10102228	1	M 75x1,5	80	89	10

© 2012 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209