

Presszange - CRIMPFOX 25R - 1212039

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 10-25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp

Produkteigenschaften

- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453905

Technische Daten

Maße

Länge (b)	256 mm
Höhe	68 mm
Breite (a)	25 mm

Allgemein

Verpressung	WM-Crimp
Kontaktart	Aderendhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	6
Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt max.	25 mm ²
AWG max	4
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

Presszange - CRIMPFOX 25R - 1212039

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Gesenk

CRIMPFOX 25R/DIE - 1212040



Montagematerial

Presszange - CRIMPFOX 25R - 1212039

Zubehör

CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>