

Werkzeug - UNIFOX-R VDE - 1212364

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Rundzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produkteigenschaften

- ✓ Verzahnte Greifflächen
- ✓ Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Günstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale Halteleistung
- ✓ Gesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste Beanspruchung
- ✓ VDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen UNIFOX ...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356455688

Technische Daten

Maße

Länge (b)	160 mm
-----------	--------

Allgemein

Farbe	schwarz
Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
Prüfnorm	DIN ISO 5745

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21049011

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
----------	----------

Werkzeug - UNIFOX-R VDE - 1212364

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST /

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

GOST 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>