

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Abisolier- und Crimpautomat, 100-240 V Eingangsspannung, für isolierte Aderendhülsen mit einem Querschnittsbereich von 0,25-4,0 mm², nach DIN 46228-4: 1990-09, inkl. der Rüstsätze 0,5-1,5mm² (8mm Hülsenlänge)

Produkteigenschaften

- Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen
- Geeignet für die Massenverarbeitung
- Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werden
- Robuste Bauweise
- Die Auszugskräfte entsprechen den Anforderungen der IEC/EN 60999 und IEC/EN 60947
- Der Abisolier- und Crimpautomat verarbeitet lose Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228-4
- Mengenzähler
- Der Leiter wird in einem Arbeitsgang abisoliert und mit einer Aderendhülse qualitätsverpresst

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356011341

Technische Daten

Maße

Länge (b)	490 mm
Höhe	390 mm
Breite (a)	240 mm

Allgemein

Verpressung	trapezförmig
Luftverbrauch je Pressung	1,2 l
Arbeitstakt	1,5 s
Prüfnorm	DIN 46228-4: 1990-09

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Umrüstsatz

CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225



CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241



CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270



Messer

CF 1000 EM - 1205215



CF 1000 EM4,0 - 1212663



Vereinzelung

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 SORT0,34 - 1206890



CF 1000 SORT1,5 - 1204326



CF 1000 SORT2,5 - 1206874



CF 1000 SORT4,0 - 1206887



CF 1000 VEP1,5 - 1206900



CF 1000 VEP2,5 - 1206926



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 VEP0,34 - 1206939



CF 1000 VEP4,0 - 1206942



Hülsenaufnahme

CF 1000 HWB1,5 - 1206955



CF 1000 HWB4,0 - 1206968



CF 1000 HWB0,34 - 1206971



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 HA0,5 - 1206984



CF 1000 HA0,75 - 1206997



CF 1000 HA1,0 - 1207006



CF 1000 HA1,5 - 1207019



CF 1000 HA2,5 - 1207022



CF 1000 HA0,34 - 1207035



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 HA4,0 - 1207048



CF 1000 HAS 6-0,34 - 1212678



CF 1000 HAS 8-0,34 - 1212679



CF 1000 HAS 6-1,5 - 1212680



CF 1000 HAS 8-2,5 - 1212681



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 HAS 10-2,5 - 1212682



CF 1000 HAS 10-4,0 - 1212683



Crimpautomat

CF 1000 LZT1,5 - 1207051



CF 1000 LZT0,75 - 1207064



CF 1000 LZT2,5 - 1207077



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 LZT0,34 - 1207080



CF 1000 LZT4,0 - 1207093



CF 1000 ST 6-0,34 - 1212672



CF 1000 ST 8-0,34 - 1212673



CF 1000 ST 6-1,5 - 1212674



CF 1000 ST 8-2,5 - 1212675



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 ST 10-2,5 - 1212676



CF 1000 ST 10-4,0 - 1212677



CF 1000 ADW - 1212684

Gesenk

CF 1000 PB 6-2,5 - 1207145



CF 1000 PB 8-2,5 - 1207158



Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Zubehör

CF 1000 PB 10-2,5 - 1207161



CF 1000 PB 6-0,34 - 1212666



CF 1000 PB 8-0,34 - 1212667



CF 1000 PB 10-4 - 1212668



Sicherung

CF 1000 SICHERUNG - 1207190



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>