

Drehmomentschraubendreher - TSD 02 SAC - 1208487

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M8-Steckverbinder

Bild zeigt Variante TSD 04 SAC

Produkteigenschaften

- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste Anwendungen
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 Nm
- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individuell einstellen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356014571

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Breite (a)	37 mm
Klingenhöhe	100 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	Sechskant SW4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

Drehmomentschraubendreher - TSD 02 SAC - 1208487

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC001395



UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Schraubwerkzeug

SAC BIT M8-D10 - 1208461



SACC BIT M8-D12 - 1208474



Drehmomentschraubendreher - TSD 02 SAC - 1208487

Zubehör

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>