

# Akkuschrauber - SF-ASD 21 - 1212532

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Akkuschrauber, Rechts-/Linkslauf, 21-stufige Kupplung, bis 600 U/min, 6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter, Drehmoment einstellbar von 0,3 - 4,4 Nm, aufrastbare Schutzkappe gegen ungewolltes Verstellen

## Produkteigenschaften

- Integrierte Leuchtanzeigen sorgen für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- 6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter
- Mit optional aufrastbarer Schutzkappe gegen ungewolltes Verstellen der Drehmomente
- Akkuschrauber mit Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 21-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 600 U/min
- Drehmomentgenauigkeit ±5 Prozent
- Einstellbar von 0,3 - 4,4 Nm

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356589673

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	21043074
<b>eCl@ss 4.1</b>	21043074
<b>eCl@ss 5.0</b>	21043290
<b>eCl@ss 5.1</b>	21050804
<b>eCl@ss 6.0</b>	21050804
<b>eCl@ss 7.0</b>	21050804
<b>eCl@ss 8.0</b>	21050804

### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC001395
<b>ETIM 5.0</b>	EC001395

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	27111701
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27111701
<b>UNSPSC 11</b>	27111701
<b>UNSPSC 12.01</b>	27111701
<b>UNSPSC 13.2</b>	27111701

# Akkuschrauber - SF-ASD 21 - 1212532

## Approbationen

---

GOST /

---

## Approbationsdetails



## Zubehör

### Ladegerät

SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535



---

## Schraubwerkzeug

SF-UBH - 1212590



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>