

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE - 1212338

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Gesenk (Unterteil), für CRIMPFOX-C120, für Aderendhülsen (DIN 46228) 70 mm², Trapez-Crimp

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454841

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	universal
Kontaktart	Aderendhülsen
Querschnitt max.	70 mm²
Crimpbreite	26,00 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE - 1212338

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>