

Presszange - CRIMPFOX-RC 25 - 1212065

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 10 - 25 mm², Indent-Crimp

Produkteigenschaften

- Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
- Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454056

Technische Daten

Maße

Länge (b)	256 mm
Höhe	68 mm
Breite (a)	25 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	Indent-Crimp
Kontaktart	unisolierter Kabelschuhe
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	6
Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt max.	25 mm ²
AWG max	4
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

Presszange - CRIMPFOX-RC 25 - 1212065

Technische Daten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Gesenk

CRIMPFOX-RC 25/DIE - 1212299



Presszange - CRIMPFOX-RC 25 - 1212065

Zubehör

Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>