

Presszange - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,75 - 2,5 mm² (rot, blau), Oval-Crimp

Produkteigenschaften

- ✓ Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- ✓ Entriegelbare Zwangssperre
- ✓ Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453820

Technische Daten

Maße

Länge (b)	198 mm
Höhe	59 mm
Breite (a)	18 mm

Allgemein

Verpressung	Oval-Crimp
Kontaktart	isolierte Kabelschuhe
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,75 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14
Benennung	Crimpstelle 3

Presszange - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Technische Daten

Allgemein

Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

 GOST
--

Zubehör

Gesenk

Presszange - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Zubehör

CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE - 1212054



Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Zeichnungen

Produktzeichnung

