

# Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228, 0,14 - 10 mm<sup>2</sup>, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

## Produkteigenschaften

- Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegt
- Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356455732

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	175 mm
------------------	--------

### Allgemein

<b>Verpressung</b>	Vierkant-Crimp
<b>Kontaktart</b>	Aderendhülsen

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	21040301
<b>eCl@ss 4.1</b>	21040301
<b>eCl@ss 5.0</b>	21040301
<b>eCl@ss 5.1</b>	21040301
<b>eCl@ss 6.0</b>	21043811
<b>eCl@ss 7.0</b>	21043811
<b>eCl@ss 8.0</b>	21043811

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001186
-----------------	----------

# Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC001186
<b>ETIM 4.0</b>	EC001186
<b>ETIM 5.0</b>	EC000168


### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	27112118
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27111518
<b>UNSPSC 11</b>	23171604
<b>UNSPSC 12.01</b>	27111518
<b>UNSPSC 13.2</b>	27111518

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Montagematerial

CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>