

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,5 - 6mm², B-Crimp

Produkteigenschaften

- ✓ Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
- ✓ Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- ✓ Entriegelbare Zwangssperre



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453950

Technische Daten

Maße

Länge (b)	256 mm
Höhe	68 mm
Breite (a)	25 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	B-Crimp
Kontaktart	Flachsteckhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	22
AWG max	16
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050

Technische Daten

Allgemein

Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt min.	2,5 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	14
AWG max	10
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 6 - 1212050

Zubehör

Gesenk

CRIMPFOX-SC 6/DIE - 1212051



Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>