

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,5 - 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-Crimp

Produkteigenschaften

- Umfangreiches Presszangen-Programm
- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Entriegelbare Zwangssperre



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453875

Technische Daten

Maße

Länge (b)	198 mm
Höhe	59 mm
Breite (a)	18 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	Vierkant-Crimp
Kontaktart	Aderendhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	20
AWG max	10
Benennung	Crimpstelle 2
Benennung	Crimpstelle 3
Gesenkstation	Crimpstelle 4

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Technische Daten

Allgemein

Gesenkstation	Crimpstelle 5
---------------	---------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

--

Zubehör

Montagematerial

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Zubehör

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Zubehör

CRIMPFOX 6S-F/DIE - 1212285

Zeichnungen

Produktzeichnung



