

# Schraubendreher - SF-SLIC 1,2X7,0-125 - 1212554

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Schlitz, mit Schlagkappe, mit Sechskantschlüsselhilfe für Maul- und Ringschlüssel, Größe: 1,2 x 7,0 x 125 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Bild zeigt Variante SF-SLIC 1,2X7,0-1,25

## Produkteigenschaften

- ✔ Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- ✔ Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- ✔ Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- ✔ Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356589895

## Technische Daten

### Maße

Länge (b)	230 mm
Breite (a)	37 mm
Klingendicke	1,2 mm
Klingenbreite	7 mm
Klingenhöhe	125 mm

### Allgemein

Bauform	Schlitz
Ausführung	gerade
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN 5263

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401

# Schraubendreher - SF-SLIC 1,2X7,0-125 - 1212554

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

### ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Zeichnungen

## Schraubendreher - SF-SLIC 1,2X7,0-125 - 1212554

Piktogramm

