

# Schraubeinsatz - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraub-Bit, Plus-Minus PH/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 1 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Bild zeigt Variante SF-BIT-PHSL 2-70

## Produkteigenschaften

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>GTIN</b>	4046356527118

## Technische Daten

### Maße

<b>Klingenhöhe</b>	70 mm
--------------------	-------

### Allgemein

<b>Farbe</b>	silberfarben
<b>Bauform</b>	Kreuzschlitz
<b>Material</b>	Legierter Werkzeugstahl
<b>Prüfnorm</b>	DIN 3126

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	21040402
<b>eCl@ss 4.1</b>	21040402
<b>eCl@ss 5.0</b>	21040402
<b>eCl@ss 5.1</b>	21040402
<b>eCl@ss 6.0</b>	21040290
<b>eCl@ss 7.0</b>	21040290
<b>eCl@ss 8.0</b>	21040290

### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC002115
<b>ETIM 5.0</b>	EC002115

# Schraubeinsatz - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701


## Approbationen

---

GOST /

---

## Approbationsdetails



## Zeichnungen

## Schraubeinsatz - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479

Piktogramm

