

## Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 1212282

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gesenk, für Crimpfox-M, für Schrumpferbinder 0,1 - 0,4mm<sup>2</sup> und 4 - 6mm<sup>2</sup> (Hellgrün, Gelb), verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454612

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	114 mm
Höhe	25,5 mm
Breite (a)	75 mm

#### Allgemein

Verpressung	Oval-Crimp
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,32 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	18
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	12
AWG max	10

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811

# Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 1212282

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518


## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>