

Presszange - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 - 2,5 mm², Indent-Crimp

Produkteigenschaften

- Kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Für die Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen
- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356453844

Technische Daten

Maße

Länge (b)	198 mm
Höhe	59 mm
Breite (a)	18 mm

Allgemein

Verpressung	Indent-Crimp
Kontaktart	unisolierter Kabelschuhe
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,34 mm ²
Querschnitt max.	0,75 mm ²
AWG min	22
AWG max	20
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	0,75 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²

Presszange - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

Technische Daten

Allgemein

AWG min	14
AWG max	16
Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14
Gesenkstation	Crimpstelle 4
Gesenkstation	Crimpstelle 5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Presszange - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

Zubehör

Gesenk

CRIMPFOX-RC 2,5/DIE - 1212064



Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Zeichnungen

Produktzeichnung

