

# Schraubeinsatz - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraub-Bit, Kreuz PH, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 1 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Bild zeigt Variante SF-BIT-PH 2-70

## Produkteigenschaften

Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4046356590174

## Technische Daten

### Maße

Klingenhöhe	70 mm
-------------	-------

### Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Kreuzschlitz
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN 3126

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21040290

### ETIM

ETIM 4.0	EC002169
ETIM 5.0	EC002115

# Schraubeinsatz - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582

## Klassifikationen

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	27111701
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27111701
<b>UNSPSC 11</b>	27111701
<b>UNSPSC 12.01</b>	27111701
<b>UNSPSC 13.2</b>	27111701


## Approbationen

---

GOST /

---

## Approbationsdetails



## Zeichnungen

## Schraubeinsatz - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582

Piktogramm

