

## How to connect



**WIRELESS  
PLUG-IN SENSOR**



**CONNECTED DIRECT  
ON BATTERY**

## Where to use



**Car  
Truck  
Boat  
Mobil Home  
etc.**



## Specifications

### GB

Voltage	: 12V
Frequency	: 433.92MHz
Effective range	: 10m (min.)
Sound level	: >100dB
Operating temperature	: -20°C ~ 50°C
Operating humidity	: Max 85% RH

### D

Netzspannung	: 12 V
Frequenz	: 433.92 MHz
Effektive Reichweite	: 10 m (min.)
Schallpegel	: >100 dB
Betriebstemperatur	: -20°C ~ 50°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	: Max. 85% RH

### PL

Napięcie	: 12V
Częstotliwość	: 433,92MHz
Skuteczny zasięg	: 10 m (min.)
Poziom głośności	: >100dB
Temperatura robocza	: -20°C ~ 50°C
Wilgotność robocza	: maks. 85%

### NL

Spanning	: 12V
Frequentie	: 433,92MHz
Effectief bereik	: 10m (min.)
Geluidsniveau	: >100dB
Gebruikstemperatuur	: -20°C ~ 50°C
Gebruiksvochtigheid	: Max 85% RH

### F

Tension	: 12V
Fréquence	: 433.92MHz
Plage effective	: 10m (min.)
Niveau sonore	: >100dB
Temp. de fonctionnement	: -20°C ~ 50°C
Taux d'humidité	: Max 85% HR

### E

Voltaje	: 12V
Frecuencia	: 433.92MHz
Alcance efectivo	: 10m (min.)
Nivel sonoro	: >100dB
Temperatura operativa	: -20°C ~ 50°C
Humedad operativa	: Máx. 85% HR