

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 1212083

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 0,1 - 1 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454537

Technische Daten

Maße

Länge (b)	114 mm
Höhe	25,5 mm
Breite (a)	75 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	B-Crimp
Kontaktart	Flachsteckhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,1 mm ²
Querschnitt max.	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG max	24
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	0,25 mm ²
Querschnitt max.	0,5 mm ²
AWG min	24
AWG max	22
Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
AWG min	22
AWG max	18

Ersatz-Gesenk - CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 1212083

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen